



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Digitale utganger	Differensial
Kommunikasjonsport protokoll	RS422
[Us] matespenning	5 V DC (spenningsgrenser: 5...5,5 V)
Antall pulser pr. omdreining	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Komplementær

Maks forsyningsstrøm	0,2 A
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Maksimal kabelavstand mellom enheter	50 m
Maksimal driftsfrekvens	300 kHz
Inngangssignal	A B Compliment of A Compliment of B
Inngangsimpedans	440 Ohm
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm ² (AWG 20) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,5 V
Vekt	0,2 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	142,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,479 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------