



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Givertype	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
[Us] matespenning	5 V (spenningsgrenser: 5...5,5 V) 8 V (spenningsgrenser: 8...8,5 V) 12 V (spenningsgrenser: 12...12,5 V)

Komplementær

Kompatibilitet	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Maks forsyningsstrøm	0,2 A
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Maksimal kabelavstand mellom enheter	50 m
Hastighet tilbakemeldinger oppløsning	2exp(13) maximum
Klokkefrekvens	500 kHz fast
Type utgang	SinCos 10000 linjer maksimum EnDat 2.1 25 bits maksimum SSI Gray or binary with no, odd or even parity, configurable SinCos Hiperface 10000 linjer maksimum
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm2 (AWG 20) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm2 (AWG 20) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 7,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm2 (AWG 20) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 14,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.75 mm2 (AWG 18) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.75 mm2 (AWG 18) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 7,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.75 mm2 (AWG 18) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 14,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1 mm2 (AWG 17) <25 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1 mm2 (AWG 17) <25 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 7,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1 mm2 (AWG 17) <25 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 14,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1.5 mm2 (AWG 15) <50 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1.5 mm2 (AWG 15) <50 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 7,75 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 1.5 mm2 (AWG 15) <50 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 14,75 V
Vekt	0,2 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,500 cm
Package 1 Weight	156,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,566 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------