



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfiler
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 212 Altivar 61
Kompatibilitet	ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ATV212HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD22N4 ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD22N4 ATV71WD22N4
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
[in] merkestrøm	90 A
Varmetap	13,5 W for ATV21HD30N4 27,1 W for ATV21HD22M3X 7,3 W for ATV21HD22N4 34 W for 200...240 V AC ATV61/ATV71 variable speed drives 11 W for 380...480 V AC ATV61/ATV71 variable speed drives
Antall faser i nettverket	Tre-fase

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Klemme 50 mm ² AWG 0
Tiltrekningsmoment	6 N.m
Maximum earth leakage current	60 MA på 400 V 50 Hz 33 MA på 400 V 50 Hz 40,6 MA på 480 V 60 Hz 84,5 mA på 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Toleranse	0,1
Vekt	15 kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP41 (upper part)
Relativ fuktighet	0...93 % i samsvar med IEC 68-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Driftshøyde	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Standarder	EN 133200

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	91,500 cm
Pakke 1 Vekt	47,000 cm
Package 1 Weight	13,862 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	50,086 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	J	Ø
240	522	79	200	502.5	40	9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	J	Ø
9.45	20.55	3.11	7.87	19.78	1.57	0.35

Mounting Recommendations

Mounting the Filter Under the Drive



Mounting the Filter Next to the Drive

