




Teknisk informasjon

Produktspekter	Lexium Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfilter
Serie kompatibilitet	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28
Kompatibilitet	LXM28A ATV32, 200...240 V, 2,2 kW Variable speed drive ATV320...B på 2,2 kW, 200...240 V, enfase
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
Montasjeplassering	At variable speed drive side
Antall faser i nettverket	Enfase

Komplementær

Maksimal kabelavstand mellom enheter	20 M i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1 50 m i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2
[in] merkestrøm	23,9 A
Varmetap	7,5 W
Merkespenning net	200...240 V
Toleranse	- 15...10 %
Vekt	1,13 kg
Emc filter kompatibilitet	Type 026

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,7 cm
Pakke 1 Bredde	22,7 cm
Pakke 1 Vekt	27,5 cm
Package 1 Weight	880,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,678 kg

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Additional EMC Input Filters



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.38	4.72	8.46	0.18

Mounting Recommendations

Mounting the Filter on the Side of the Drive



Recommended Schema



- (1) Filter
- (2) Drive