




### Teknisk informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                    | Altivar Machine ATV340                                                                                                                                                               |
| Tilbehør / type del               | Montasjeplate                                                                                                                                                                        |
| Tilbehør / separat del kategori   | Montering og innfesting tilbehør                                                                                                                                                     |
| Kompatibilitet                    | ATV340 variable speed drive 11 kW motor[RETURN]ATV340 variable speed drive 15 kW motor[RETURN]ATV340 variable speed drive 18 kW motor[RETURN]ATV340 variable speed drive 22 kW motor |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Frekvensomformer                                                                                                                                                                     |

### Komplementær

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sammensetning | 1 EMC plate bottom<br>1 EMC plate top<br>11 skruer<br>6 klemmer |
| Vekt          | 0,423 kg                                                        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,1 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 17,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 23,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 577,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 7        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 4,781 kg |

### Bærekraftig

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk      | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| REACH fri for SVHC   | Ja                                                                |
| EU RoHS-direktiv     | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kinas RoHS-forskrift | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|