



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[in] merkestrøm	90 A

ATV61H075N4
 ATV61HU15N4
 ATV61HU22N4
 ATV61HU30N4
 ATV61HU40N4
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV71H075N4
 ATV71HU15N4
 ATV71HU22N4
 ATV71HU30N4
 ATV71HU40N4
 ATV71P075N4Z
 ATV71PU15N4Z
 ATV71PU22N4Z
 ATV71PU30N4Z
 ATV71PU40N4Z
 ATV71W075N4
 ATV71WU15N4
 ATV71WU22N4
 ATV71WU30N4
 ATV71WU40N4
 ATV61HD11N4
 ATV61HD11Y
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30M3
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU30Y
 ATV61HU40M3
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU40Y
 ATV61HU55M3
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU55Y
 ATV61HU75M3
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61HU75Y
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU22Y
 ATV71HU30M3
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU30Y
 ATV71HU40M3
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU40Y
 ATV71HU55M3
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU55Y
 ATV71HU75M3
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71HU75Y
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Bare wires diameter: 9 mm

Komplementær

Maks motorkabel lengde	300 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1 150 M skjermet kabel 11...22 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskermet kabel 11...22 kW på 200 - 240 V 1 160 M skjermet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1 200 M uskermet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1 140 M skjermet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 170 M uskermet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 75 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 150 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 65 M skjermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 100 M uskermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 150 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...690 V 2 250 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...690 V 2 100 M skjermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 2 150 M uskermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 2 97 M skjermet kabel 37 kW på 380...480 V 1 166 m uskermet kabel 37 kW på 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Beskyttelsestype	Thermal protection av temperature-controlled switch, utløsertemperatur: 125 °C for <250 V AC, <0,5 A
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	10 kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,500 cm
Pakke 1 Vekt	28,000 cm
Package 1 Weight	9,711 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	90,816 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

Right and Front View



Mounting Recommendations

