



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Dv/dt filter
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[in] merkestrøm	6 A
Kompatibilitet	ATV630 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV610 variable speed drive - 0,75 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 1,5 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 2,2 kW, 380 - 415 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsblokk, tilkoblingskapasitet: 6 mm ² / AWG 10

Komplementær

Maks motorkabel lengde	300 M uskjermet kabel 300 m skjernet kabel
Dv/dt	3000 V/μs maks på 200 - 240 V 3000 V/μs maks på 380...480 V
Varmetap	16 W på 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50...60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	295 mm
Høyde	535 mm
Dybde	215 mm
Vekt	11 kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (med kit VW3A53902)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	52,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	38,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions



Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
285	520	215	210	411	7

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11.2	20.5	8.5	8.3	16.2	0.28

Mounting and Clearance




(1) Filter

mm
in.



Recommended Schema



- (1) Drive
- (2) Filter