




Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Dv/dt filter
Serie kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[in] merkestrøm	305 A
Kompatibilitet	ATV630 variable speed drive veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V ATV610 variable speed drive - 110 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 132 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 160 kW, 380 - 415 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V
Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Copper bar M10, tilkoblingskapasitet: 300 mm ² / 500 kcmil

Komplementær

Maks motorkabel lengde	500 M uskjermet kabel 300 m skjermet kabel
Dv/dt	6000 V/μs maks på 200 - 240 V 6000 V/μs maks på 380...480 V
Varmetap	287 W på 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50...60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	420 mm
Høyde	360 mm
Dybde	270 mm
Vekt	40 kg

Miljø

IP-grad	IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,500 cm
Pakke 1 Bredde	45,000 cm
Pakke 1 Vekt	79,000 cm
Package 1 Weight	53,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions



Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
420	350	270	360	116	11


Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
16.5	13.8	10.6	14.2	4.6	0.43


Mounting and Clearance



(1) Filter



Recommended Schema



- (1) Drive
- (2) Filter