



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Montasjeplate
Kompatibilitet	ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV312H075M3 Variable speed drive ATV320...C på 0,18 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 0,37 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 0,55 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 0,75 kW, 200...240 V, enfase
Tilbehør / separat del betegnelse	Frekvensomformer
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Solar Altivar 12 Altivar 312 Altivar Machine ATV320

Komplementær

Montering	35 mm symmetrical DIN rail
-----------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,400 cm
Pakke 1 Bredde	17,400 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	304,000 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	28,550 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

