



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Montasjeplate
Kompatibilitet	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 Variable speed drive ATV320...C på 1,1 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 1,5 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 2,2 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320...C på 0,37 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 0,55 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 0,75 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 1,1 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 1,5 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 0,75 kW, 525...600 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320...C på 1,5 kW, 525...600 V, Tre-fase
Tilbehør / separat del betegnelse	Frekvensomformer
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320

Komplementær

Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,385 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	17,400 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	373,000 g

Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	32,400 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

