



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NO
Produktkompatibilitet	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Montasjeplassering	Venstre Høyre

Komplementær

[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	12 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-11 100000 sykluser AC-15
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 2 kabel 1...2,5 mm ² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.m - på skrutilkobling
Høyde	65 mm
Bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	5,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	54,400 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,001 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------