



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Ekstra pol
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	1P
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Produktkompatibilitet	V3
Kompatibel med	TeSys TeSys VARIO lastbryter
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnet for isolasjon	Ja

Komplementær

Montasjeplassering	Venstre Høyre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	63 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	50 A
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser AC-21 30000 sykluser DC-1...5
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 16 mm ² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 25 mm ² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	83 mm
Bredde	20 mm
Dybde	46 mm
Vekt	0,1 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	CSA[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,157 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------