



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Lyssignal
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Rated current	1 A
Rated voltage	250 V AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Rød LED E10 - 5,25 mA
Hette eller deksselfarge	Rød
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS + PC
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	23 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	24 mm

Miljø

Standarder	EN 62094-1
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]CE[RETURN]NEMKO[RETURN]FI
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	34,200 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,706 kg

Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1080
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	115,500 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	121502,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------