



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	1
Bryterfunksjon	2-polet 1-veis
Brytermønster	[2]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20 IP44 med tilleggspakning

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	71 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,6 cm
Pakke 2 Bredde	11,9 cm
Pakke 2 Lengde	17 cm
Pakke 2 Vekt	404 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	27,2 cm
Pakke 3 Bredde	24,8 cm
Pakke 3 Lengde	35 cm
Pakke 3 Vekt	5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------