



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk
Antall pr. sett	Sett å 5

### Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	1
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Brytermønster	[6T]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Hvit ( RAL 9003)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

### Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]CE
IP-grad	IP20 IP44 med tilleggspakning

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	69 g

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------