



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 5

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Innbyggingsdybde	22,4 mm
Høyde	88,1 mm
Bredde	71 mm
Dybde	21,8 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	NEK 502:2006 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 VDE 0620-1 SS 4280834
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,8 cm
Pakke 1 Bredde	5,7 cm
Pakke 1 Vekt	2,2 cm
Package 1 Weight	100 g

## Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------