



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dimmer
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Applikasjon	Lyskontroll
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Dimmertype	Transistor
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	10 A
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Type overflate	Høyglans
Lasttype	Glødelampe: 40...1000 W på 230 V AC Halogenlampe: 40...1000 W på 230 V AC Elektronisk transformator: 40...1000 W på 230 V AC
Type vern	Kortslutningsvern Automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	6 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Produktsertifikater	FI[RETURN]CE[RETURN]NEMKO

Miljø

IP-grad	IP20 IP44 med tilleggspakning
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	82,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------