

### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Antall pr. sett	Sett å 5

### Komplementær

Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Brytermønster	[5]
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

### Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE NEMKO FI SEMKO
IP-grad	IP20

### Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	68,000 g
Forpakning 1 høyde	31,000 mm
Forpakning 1 bredde	73,000 mm
Forpakning 1 lengde	73,000 mm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------