



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Exxact       |
| Produkt eller type komponent | Montasjeboks |

### Komplementær

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Montering av enhet | Overflate                          |
| Antall hull        | 1 hull                             |
| Colour             | Hvit ( RAL 9003)                   |
| Materiale          | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ) |
| Antall pr. sett    | Sett á 10                          |
| Høyde              | 85 mm                              |
| Bredde             | 85 mm                              |
| Dybde              | 21 mm                              |

### Miljø

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Standarder          | IEC 60884-1<br>EN 60670-1              |
| Produktsertifikater | SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO |
| IP-grad             | IP21                                   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,700 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,500 g   |
| Package 1 Weight         | 36,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 10,400 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 26,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 9,600 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 402,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 3 | 120       |
| Pakke 3 Høyde            | 34,200 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 29,600 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 39,200 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 5,300 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Sustainable packaging        | Yes                                                                                                                           |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|