



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Version	Basicversjon
Merkeeffekt i W	350 W
Montering av enhet	Innfelt
Effektområde	40...350 W for Glødelampe 40...350 W for 230 V AC halogenlampe
Deteksjons vinkel	120°
Lysfølsomhet	0...500 lux
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Colour	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Koblingsskjema	Uten nulleleder (N)
Monteringshøyde	1...1,5 m
Innbyggingsdybde	16 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	20 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-2-1 EN 61000-6
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	125 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------