



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt med timer
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	8 A
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Motor: 1000 W Glødelampe: 1840 W 230 V AC halogenlampe: 1500 W
Fargetone	Hvit
Lokal varslings	Grønn LED indikasjon på aktiv posisjon
Tidsforsinkelsesområde	15min.....8t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Kortslutningsvern Med Internal fuse
Innbyggingsdybde	30 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	32 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-3 IEC 60884-1 EN 60669-2-1
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	170 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,6 cm
Pakke 2 Bredde	16,8 cm
Pakke 2 Lengde	27,4 cm
Pakke 2 Vekt	1,848 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	18,8 cm
Pakke 3 Bredde	29,8 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,044 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------