



### Teknisk informasjon

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Serie                        | Exxact    |
| Produkt eller type komponent | Termostat |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens utseende            | Med fast ramme                                                                                                                 |
| Applikasjon                  | Gulv                                                                                                                           |
| Teknologi                    | Elektronisk                                                                                                                    |
| Produktspesifikk applikasjon | Oppvarming                                                                                                                     |
| Colour                       | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                               |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning           | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                 |
| [In] merkestrøm              | 16 A ( Ohmsk belastning)                                                                                                       |
| Strømforbruk i VA            | 3600 VA                                                                                                                        |
| Kontrolltype                 | Elektronisk kontroller                                                                                                         |
| Mulige funksjoner            | Med temperatur reduksjon                                                                                                       |
| Bryterfunksjon               | 2-pol                                                                                                                          |
| Lokal varslng                | Varmestyring: LED ( Rød)<br>Drift: LED ( Grønn)                                                                                |
| Tilkoblinger                 | Skrulklemmer                                                                                                                   |
| Maks tverrsnitt på klemme    | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Temperaturområde             | 5...30 °C etasje modus                                                                                                         |
| Materiale                    | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                                             |
| Montering av enhet           | Innfelt                                                                                                                        |
| Festemetode                  | Med skruer                                                                                                                     |
| Høyde                        | 71 mm                                                                                                                          |
| Bredde                       | 71 mm                                                                                                                          |
| Innbyggingsdybde             | 25 mm                                                                                                                          |
| Dybde                        | 17 mm                                                                                                                          |

### Miljø

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| IP-grad               | IP20                                   |
| IK beskyttelsesklasse | IK02                                   |
| Standarder            | EN 60669-1                             |
| Produktsertifikater   | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI[RETURN]CE |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 9,400 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 10,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 190,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 1200       |
| Pakke 2 Høyde            | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 115,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 228,000 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|