



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Floor and room
Teknologi	Elektronisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (Ohmsk belastning)
Kontrolltype	Touch-skjerm
Bryterfunksjon	2-pol
Skjermtype	OLED-skjerm
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Temperaturområde	5...35 °C rom modus 5...50 °C etasje modus
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Dybde	19 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 60730-2-9 EN 60669-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FI[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	154,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------