



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Dekkramme
Antall hull	1 hull
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt Overflate
Materiale	ABS + PC
Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP44 med tilleggspakning IP20
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	11,6 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	12,000 cm
Pakke 2 Vekt	230,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	25,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,820 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------