



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Kortbryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Koblingsskjema	Innfelt
Brytermønster	[6 / 2 / 1]
Bryterfunksjon	2-polet endevender
[Ue] rated operational voltage	250 V
Rated current	16 A 10 AX
Network type	AC
Colour	Antrasitt
Lokal varsling	Hvit LED - 10 mA
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	12 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	28 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FI
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 cm
Pakke 1 Bredde	8,200 cm
Pakke 1 Vekt	8,800 cm
Package 1 Weight	98,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	12,200 cm
Pakke 2 Bredde	17,200 cm
Pakke 2 Lengde	25,600 cm
Pakke 2 Vekt	1,266 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	2880
Pakke 3 Høyde	111,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	310,640 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------