



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	1
Bryterfunksjon	Mellom
Brytermønster	[7]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Antrasitt
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	7 cm
Package 1 Weight	68 g

Garantiperiode

Garanti

18 months