



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt med timer
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	8 A
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Motor: 1000 W Glødelampe: 1840 W 230 V AC halogenlampe: 1500 W
Fargetone	Antrasitt
Lokal varslings	Grønn LED indikasjon på aktiv posisjon
Tidsforsinkelsesområde	15min....8t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC
Type vern	Elektronisk overbelastnings- og temperaturbeskyttelse
Innbyggingsdybde	30 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	32 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-3
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	9,6 cm
Package 1 Weight	170 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,4 cm
Pakke 2 Bredde	16,8 cm
Pakke 2 Lengde	27,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,858 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	19,2 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,078 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------