




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Tidsur
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	16 A
Rated voltage	250 V AC
Fargetone	Antrasitt
Tidsforsinkelsesområde	0...120 min
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	22 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,6 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	9,6 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,4 cm
Pakke 2 Bredde	16,8 cm
Pakke 2 Lengde	27,2 cm

Pakke 2 Vekt	1,702 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	19,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,4 cm
Pakke 3 Lengde	39,8 cm
Pakke 3 Vekt	3,772 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------