



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Floor and room
Teknologi	Elektronisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Antrasitt (RAL 7021)
Antall pr. sett	Sett á 1
Forpakning	Kartong
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (Ohmsk belastning) 1 A (Induktiv belastning) cos phi = 0,6
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Overopphetingsvern Elektronisk overspenningsvern
Kontrolltype	Touch-skjerm
Mulige funksjoner	Automatisk overgang til vinter- / sommertid Driftstimer display Ventilbeskyttelse Selvlærende ledetider Reléutgang: pause / ta kontakt Styreenhetens oppførsel: PWM eller 2-nivå
Målenøyaktighet	+/- 0,5 °C
Kontakttype og sammensetning	Nei
Bryterfunksjon	2-pol
Skjermtype	OLED-skjerm
Skjermoppløsning	96 x 96 pixels
Visningsstørrelse	44 mm
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 1,5...1 x 4 mm ² for solid kabel(er) 2 x 1,5...1 x 4 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Type skruhode	Rett spor
Avmantlingslengde	10 mm
Vist informasjon	Temperatur i °C hvit Tid grønn Driftsmodus Rød Driftstidsteller

Elektrisk levetid	100000 sykluser
Temperaturområde	5...50 °C etasje modus 5...35 °C luft-modus 5...50 °C dual mode
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-10...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-2-9
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	9,800 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	172,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------