



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Gulv
Teknologi	Elektronisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Antrasitt (RAL 7021)
Antall pr. sett	Sett á 1
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (Ohmsk belastning)
Strømforbruk i VA	3600 VA
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
Mulige funksjoner	Med temperatur reduksjon
Bryterfunksjon	2-pol
Lokal varslng	Varmestyring: LED (Rød) Drift: LED (Grønn)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Temperaturområde	5...30 °C etasje modus
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Innbyggingsdybde	25 mm
Dybde	17 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,800 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	188,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------