



#### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Exxact       |
| Designnavn                   | Exxact Primo |
| Produkt eller type komponent | Trykknapp    |
| Bus type                     | KNX          |

#### Komplementær

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Enhetens utseende     | Med fast ramme               |
| Teknologi             | Elektronisk                  |
| Montering av enhet    | Innfelt                      |
| Mulige funksjoner     | Med integrert busstilkopling |
| Kontrolltype          | Trykknapp                    |
| Antall brytere        | 2                            |
| Fargetone             | Antrasitt ( RAL 7021)        |
| Materiale             | Plast Matt                   |
| Lokal varsling        | LED                          |
| Plassering av merking | Vindu for merkeskilt         |
| Materiale             | Plast                        |
| Type overflate        | Høyglans                     |
| Antall pr. sett       | Sett á 1                     |
| Høyde                 | 71 mm                        |
| Bredde                | 71 mm                        |

#### Miljø

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-grad               | IP20 |
| IK beskyttelsesklasse | IK02 |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,400 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,400 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 7,600 cm  |
| Package 1 Weight         | 68,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 16,200 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,800 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 740,000 g |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                                       |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | LV |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|