

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Design navn	Primo
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Bus type	KNX
Antall kanaler	5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Sensor type	PIR
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Montering av enhet	Innfelt
Standby consumption	Max. 0.4 W
Monteringshøyde	1,1 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° horisontal
Antall soner	14
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Colour	Antrasitt (RAL 7021)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR
Type overflate	Matt
Festemetode	Med skruer
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 60669-2-1
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	49 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	92,0 g
Forpakning 1 høyde	8,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------