



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Antall kanaler	5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Bus type	KNX
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,2 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° Horisontal
Antall soner	46
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Fargetone	Antrasitt
Materiale	Plast høyglans

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	100,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer Sirkulær profil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------