



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Dekkramme
Antall hull	1 hull
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Overflate Innfelt
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP44 med tilleggspakning IP20
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	11,6 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,0 cm
Pakke 1 Bredde	1,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	34,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	120
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,08 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	3840
Pakke 3 Høyde	99 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	131 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------