




#### Teknisk informasjon

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Serie                        | Exxact   |
| Produkt eller type komponent | Bryter   |
| Applikasjon                  | Kontroll |
| Teknologi                    | Mekanisk |
| Antall pr. sett              | Sett å 5 |

#### Komplementær

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens utseende              | Med fast ramme                                                                                                                 |
| Montering av enhet             | Innfelt                                                                                                                        |
| Antall brytere                 | 2                                                                                                                              |
| Bryterfunksjon                 | Kronevender                                                                                                                    |
| Brytermønster                  | [5]                                                                                                                            |
| Rated current                  | 16 A                                                                                                                           |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V                                                                                                                          |
| Network type                   | AC                                                                                                                             |
| Colour                         | Metall                                                                                                                         |
| Tilkoblinger                   | Skruklemmer                                                                                                                    |
| Loop terminals                 | 2                                                                                                                              |
| Type skruhode                  | Pozidriv nr 1 og kombi                                                                                                         |
| Maks tverrsnitt på klemme      | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                      | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                                             |
| Optional fixing mode           | Med klofeste: innlegg<br>Med skrutilkobling: vippe                                                                             |
| Innbyggingsdybde               | 15 mm                                                                                                                          |
| Høyde                          | 71 mm                                                                                                                          |
| Bredde                         | 71 mm                                                                                                                          |
| Dybde                          | 18 mm                                                                                                                          |

#### Miljø

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Standarder          | EN 60669-1                             |
| Produktsertifikater | FI[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO |
| IP-grad             | IP20<br>IP44 med tilleggspakning       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 7 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 7 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 4 cm    |
| Package 1 Weight         | 69 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 5       |
| Pakke 2 Høyde            | 8,6 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 11,9 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 17 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 394 g   |
| Enhetstype pakke 3       | CAR     |
| Antall enheter i pakke 3 | 60      |
| Pakke 3 Høyde            | 27,2 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 24,8 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 35 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 5 kg    |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                             |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DK |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|