



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Floor and room
Teknologi	Elektronisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Metall
Antall pr. sett	Sett á 1
Forpakning	Kartong
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (Ohmsk belastning) 1 A (Induktiv belastning) cos phi = 0,6
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern
Kontrolltype	Touch-skjerm
Mulige funksjoner	Driftstimer display Automatisk overgang til vinter- / sommertid Reléutgang: pause / ta kontakt Ventilbeskyttelse Styreenhetens oppførsel: PWM eller 2-nivå Selvlærende ledetider
Målenøyaktighet	+/- 0,5 °C
Kontakttype og sammensetning	Nei
Bryterfunksjon	2-pol
Skjermtype	OLED-skjerm
Skjermoppløsning	96 x 96 pixels
Visningsstørrelse	44 mm
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 1,5...1 x 4 mm ² for solid kabel(er) 2 x 1,5...1 x 4 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Type skruhode	Rett spor
Avmantlingslengde	10 mm
Vist informasjon	Temperatur i °C hvit Tid grønn Driftsmodus Rød Driftstidsteller
Elektrisk levetid	100000 sykkluser

Temperaturområde	5...50 °C etasje modus 5...35 °C luft-modus 5...50 °C dual mode
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-10...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-2-9
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,6 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	176,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,398 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------