



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Bus type	KNX
Antall kanaler	5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Sensor type	PIR
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Montering av enhet	Innfelt
Standby-forbruk	Max. 0.4 W
Monteringshøyde	1,1 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° Horisontal
Antall soner	14
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Fargetone	Metall
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR
Type overflate	Lakkert
Festemetode	Med skruer
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 60669-2-1
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	49 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	92 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------