

### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Design navn	Primo
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Antall kanaler	5

### Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Bus type	KNX
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,2 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° horisontal
Antall soner	46
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Fargetone	Metall
Materiale	Plast høyglans

### Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100,0 g
Forpakning 1 høyde	8,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------