



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

### Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Rom
Teknologi	Mekanisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Metall
Antall pr. sett	Sett á 1
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	5 V DC
[In] merkestrøm	0,8 mA ( ohmsk belastning)
Kontrolltype	Knott
Mulige funksjoner	Muligheten til å koble ekstern sensor
Lokal varsling	Varmestyring: LED ( Rød)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer

### Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	119,0 g

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------