



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Integrert tilkoblingstype	2 USB 2,0 port 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Utgangsstrøm	2,1 A
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Strømforbruk i w	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 t 10,5 W
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4 EN 62684
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,8 cm
Pakke 1 Bredde	1 cm
Pakke 1 Vekt	1 cm
Package 1 Weight	109 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------