



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Antall brytere	3
Bryterfunksjon	1-polet 1-veis
Brytermønster	[1+1+1]
Rated current	16 AX
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Loop terminals	2,0
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC 10 % GF: bottom-plate PC (polykarbonat): Dekkramme PC/ABS: vippe
Optional fixing mode	Med skrutilkobling: innlegg By click-in: deksel By click-in: vippe
Høyde	75,0 mm
Bredde	65,0 mm
Dybde	27,0 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,400 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	22,800 cm
Pakke 2 Lengde	8,700 cm
Pakke 2 Vekt	426,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------