



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Antall uttak	1
Montering av enhet	Overflate
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Standard plugg	CEE 7/3
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate
Festemethode	Med skruer: innlegg Med skrutilkobling: Dekkramme
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	43,0 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	6,800 cm
Package 1 Weight	62,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------