



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Antall uttak	1
Montering av enhet	Overflate
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Standard plugg	CEE 7/3
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat): Dekkramme PC 10 % GF: bottom-plate
Festemetode	Med skruer: innlegg Med skrutilkobling: Dekkramme
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	43,0 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 cm
Pakke 1 Bredde	6,9 cm
Pakke 1 Vekt	6,9 cm

Package 1 Weight	64,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,4 cm
Pakke 2 Bredde	17,6 cm
Pakke 2 Lengde	25,8 cm
Pakke 2 Vekt	766,0 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	9,992 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------