



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode til trykknapp
Type komponent	XACB
Merking	Umerket
Knappens tilleggs info.	Booted
Driftsavstand	4 mm
Hette eller deksselfarge	Sort
Produktkompatibilitet	XENC.... XESD2251 XESB2011 XENB.... XESD2241 XESD2201 XEND....
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Vekt	0,005 kg
------	----------

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 50102

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,0 cm
Pakke 2 Bredde	3,0 cm
Pakke 2 Lengde	12,0 cm
Pakke 2 Vekt	60,0 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm

Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	1,139 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------