

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XALG
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks
Kortnavn utstyr	XALG
Produsert i	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Miljøegenskaper	Severe ambiance
Farge på basen av kapslingen	Sort (RAL 9005)
Farge på deksel	Svart (RAL 9005)
Materiale	Mineral reinforced polyamide
Kabelinngang	2 knock-outs for ISO M20 kabelinngang
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 IP69K

Komplementær

Monteringsmåte	For kundemontering
Antall cut-out	4 hull, vertikal operatør utkoblings senter avstand: 30 mm
Bredde	180 mm
Høyde	72 mm
Dybde	65 mm
Vekt	0,331 kg
Resistens til høytrykksvask	10 mPa på 80 °C, distanse : 0.2 m

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
Ik beskyttelsesklasse	IK05 conforming to EN 50102

Motstandsevne mot kjemikalier	God motstandsdyktighet mot melkesyre på 10 °C God motstandsdyktighet mot vaskemidler på 60 °C Ikke resistent mot maursyre (10%) på 50 °C Ikke resistent mot melkesyre på 90 °C God motstandsdyktighet mot ammoniakk God motstandsdyktighet mot benzen God motstandsdyktighet mot smør God motstandsdyktighet mot sitronsyre Good resistance to cutting compounds God motstandsdyktighet mot etan God motstandsdyktighet mot etanol God motstandsdyktighet mot etylen God motstandsdyktighet mot fettsyrer God motstandsdyktighet mot fettalkoholer God motstandsdyktighet mot melk God motstandsdyktighet mot motorolje og fett God motstandsdyktighet mot olje (vegetabilsk, mineralsk) God motstandsdyktighet mot petroleum God motstandsdyktighet mot aceton God motstandsdyktighet mot urinsyre (20%) Begrenset motstand mot eddiksyre (10%) Begrenset motstand mot borsyre Ikke bestandig mot hydrogenperoksid (30%) Ikke resistent mot salpetersyre (2%)
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Vekt	18,8 cm
Package 1 Weight	319,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,588 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



(1) 2 ISO 20 cable entries.