

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Empty control station without hinges
Kortnavn utstyr	XAPA
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	85 x 226 mm
Brukbar dybde	83 mm
Antall cut-out	8 utsparinger
Farge på basen av kapslingen	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Glassfiberarmert polyester
Kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med NF C 20-010 IP69K
Motstandsevne mot kjemikalier	Høy motstandsdyktighet mot syrer Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler Høy motstandsdyktighet mot baser Høy motstandsdyktighet mot diesel Høy motstandsdyktighet mot mineralske salter Høy motstandsdyktighet mot olje og fett Høy motstandsdyktighet mot bensin Høy motstandsdyktighet mot sjøvann

Komplementær

Antall vertikale rader	2
Flammehemming	M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94
Vekt	0,58 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Brannmotstand	850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	680,000 g
Enhetstype pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,950 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	60,635 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions and Fixing




- (1) 11 mm/0.43 in.
(2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	226	8.90	70	2.76	180	7.09

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.