


XAPD2504

Trykknappboks tom i lysegrå metall med 4 x Ø22 mm huller og 2 x M20 kabelnipler 130 x 80 x 77 mm



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPD
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	80 x 130 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall cut-out	4 hull
Farge på basen av kapslingen	Grå (RAL 7035)
Farge på deksel	Grå (RAL 7035)
Materiale	Die cast zinc
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Komplementær

Antall vertikale rader	2
Antall vannrette rekker	2
Mål på utsparing	Ø 22 mm
Tablå type	Metall
Kabelinngang	2 x nippel i samsvar med ISO
Gjengetype	M20 x 1.5
Bredde	80 mm
Høyde	130 mm
Dybde	77 mm
Vekt	0,81 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 61140
Grad av beskyttelse	UL type 4 i samsvar med UL 50 E UL type 4X i samsvar med UL 50 E
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Motstandsevne mot kjemikalier	Special treatment can be obtained on request
Produktsertifikater	UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	15,700 cm
Package 1 Weight	1000,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,800 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	MA
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions and Fixing



(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	130	5.12	77	3.03	50	1.97	115	4.53	74.5	2.93

4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.