

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPM
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	85 x 310 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall cut-out	8 utsparinger
Farge på basen av kapslingen	Blå
Farge på deksel	Blå
Materiale	Aluminium legering
Kabelinngang	1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 24 mm
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Komplementær

Antall vertikale rader	1
Vekt	0,81 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	31,5 cm
Package 1 Weight	940 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions and Fixing




- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 24 mm/0.94 in. maximum clamping capacity
(3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.