



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Kontroll stasjon
Kortnavn utstyr	XARS
Tablå type	Trådløs
Produktspesifikk applikasjon	Material handling Hoisting applications
Antall kanaler	50
Kontrollstasjon søknad	Stoppfunksjjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/ kategori 2) i samsvar med IEC 62061 Stoppfunksjjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/ kategori 2) i samsvar med ISO 13849-1 Nødstoppfunksjjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/ kategori 3) i samsvar med IEC 62061 Nødstoppfunksjjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/ kategori 3) i samsvar med ISO 13849-1 Film-funksjjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/ kategori 1) i samsvar med IEC 62061 Film-funksjjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/ kategori 1) i samsvar med ISO 13849-1 Limiter beskyttelsesfunksjjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med IEC 62061 Limiter beskyttelsesfunksjjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med ISO 13849-1

Komplementær

Sammensetning	Remote control Base station
Rekkevidde	100 m i friluft
Kabelinngang	Nippel
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz

Miljø

Radio avtalen	FCC ANATEL ARIB SRRC ICASA RSS
Relativ fuktighet	0...95 % på -20...45 °C lagring
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 4 kV klasse B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 8 kV klasse B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m klasse B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 60204-1 sikkerhet ISO 13849-1 sikkerhet IEC 62061 sikkerhet IEC 61508 sikkerhet ISO 13850 sikkerhet IEC 60204-32 hoisting applications ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Produktsertifikater	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,0 cm
Pakke 1 Bredde	28,5 cm
Pakke 1 Vekt	31,0 cm
Package 1 Weight	2,522 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,905 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	8
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	32,12 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------