



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	24 V DC
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Batteritype	VRLA
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual

Batteri og levetid

Batteriplasering	Battery cabinet
Montering av enhet	DIN skinne
Batterispenningen	24 V

Fysisk

Farge	Metal grey
Høyde	129 mm
Bredde	192 mm
Dybde	119 mm
Vekt	4,5 kg
Mounting preference	No preference
USB kompatibel	No

Utgang

Kapasitet på batteri	4,5 Ah
----------------------	--------

Overenstemmelse

Standarder	IEC 62368-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]TÜV

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
Driftshøyde	0...3000 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...70 °C
Storage altitude	0...3000 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	234,7 mm
Pakke 1 Bredde	190 mm
Pakke 1 Vekt	188 mm
Package 1 Weight	4,8 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	1 Year
---------	--------